

GIROD

**Vipumittakello, tuntovivun pituus 12,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti /
Kotelon Ø: 0,4/29mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 436200 0,4/29 |
| GTIN | 2050001040008 |
| Tuoteluokka | 46Q |

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausrakennus suojaa korroosiolta.

Lukematarkkuus 1/100.

GIROD – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja runko, ei arka magneettikentille. **Valmistettu Sveitsissä.**

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiiniakuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 13 µm, hystereesi 3 µm.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| Lukema | 0,01 mm |
| Kotelon Ø | 29 mm |
| Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm |
| Mittausvoima | 0,15 N |
| Kallistusalue | 2×110 astetta |
| Kiinnitysvarren Ø h6 | 8 mm |
| Anturivarren pituus | 12,5 mm |
| Mittauskuulan Ø | 2 mm |
| Standardi | DIN 2270 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | C5 |
| Tuotetyyppi | Vipumittakello |

Palvelut

| | |
|--|---------------|
| KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023340 ANALOG |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| KM-kärki, mittausvarren pituus 12,5 mm Mittauskuulan Ø 2 mm | 436210 2 |
| Nelikulmapidin pienkärjille | 436510 |
| Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm | 359680 120 |
| Keskityspidin Tyyppi | 436512 |