



Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 500 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415528 500
GTIN	4045197492500
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuushiottu. Vasen mittausnokka liikuteltava.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tehdastarkastustodistuksen. Sisältää kokoon 1000 asti muovikotelon, koosta 1500 alkaen tukevan kuljetuspakkauksen.

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko LR44.

Pakkaus: kestävä rasia

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,01 mm

virheraja: 0,05 mm

Leukapituus: 90 mm

Sisämittauskärjen Ø: 10 mm

Paino: 0,6 kg

Tekninen kuvaus

Leukapituus	90 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Paino	0,6 kg

Lukema	0,01 mm
virheraja	0,05 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	011030 500
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkKS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	011050 500
Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
--	-------------