




Pyörintätarkkuuden mittauslaite, hiottu mittauspinta ilman mittakelloa, Kärkikorkeus: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443000 75
GTIN	4030234000176
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:**Mittausjalusta:**

Varustettu hienosäädöllä ja kiinnitysreiällä 8 H7. Poikkivarsi on säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.

Vastakärjet:

siirrettävät. Vasemmassa vastakärjessä kiinteä kärki, oikeassa vastakärjessä liikkuva kärki.

Mittauspenkki:

Hiottu tarkkaan, 2 T-uraa. Vastakärkien (toleranssi H7) tai mittausjalustan kiinnittämiseen.

Tasaisuus: DIN 876/1.**Käyttö:**

Pyörintä- ja tasotarkkuuden mittaukseen sekä yhdensuuntaisuuden ja halkaisijan vertailutarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Mittauspenkki, mittausjalusta Vastakärjissä ylhäällä 90°:n prismat epäkeskisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen (työkappaleen Ø enint. 20 mm).

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa	150 mm
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi	±0,01 mm

Poikkivarren pituus	60 mm
Pylvään korkeus	150 mm
Pohjalevyn leveys	110 mm
T-uran leveys H7	10 mm
Pylvään Ø	16 mm
Paino	12 kg
Enimmäiskärkiväli	350 mm
Poikkivarren Ø	16 mm
Pinolin Ø	16 mm
Pohjalevyn pituus	500 mm
Kärkikorkeus	75 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti	10 kg
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

Tarvikkeet

Pyörityspukkipari, sääd. korkeus Suurimmalle työkappaleen Ø:lle 32 mm	443050 32
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 200 mm	443295 200
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 130 mm	443295 130
Pyörityspukkipari Kärkikorkeus 50/75 mm	443160 50/75