




## Pyörintätarkkuuden mittauslaite, hiottu mittauspinta ilman mittakelloa, Kärkikorkeus: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	443000 100
GTIN	4030234000183
Tuoteluokka	46K

### Kuvaus

**Malli:****Mittausjalusta:**

Varustettu hienosäädöllä ja kiinnitysreiällä 8 H7. Poikkivarsi on säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.

**Vastakärjet:**

siirrettävät. Vasemmassa vastakärjessä kiinteä kärki, oikeassa vastakärjessä liikkuva kärki.

**Mittauspenkki:**

Hiottu tarkkaan, 2 T-uraa. Vastakärkien (toleranssi H7) tai mittausjalustan kiinnittämiseen.

**Tasaisuus: DIN 876/1.****Käyttö:**

Pyörintä- ja tasotarkkuuden mittaukseen sekä yhdensuuntaisuuden ja halkaisijan vertailutarkastukseen.

**Toimituksen sisältö:**

Mittauspenkki, mittausjalusta Vastakärjet ilman prismoja.

### Tekninen kuvaus

Kärkikorkeus	100 mm
Poikkivarren Ø	16 mm
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa	200 mm

Pohjalevyn pituus	700 mm
Pohjalevyn leveys	180 mm
Poikkivarren pituus	125 mm
Enimmäiskärkiväli	450 mm
Pylvään Ø	22 mm
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi	±0,01 mm
Pylvään korkeus	200 mm
Paino	35 kg
Pinolin Ø	22 mm
T-uran leveys H7	12 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti	20 kg
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

## Tarvikkeet

Pyörityspukkipari, sääd. korkeus Suurimmalle työkappaleen Ø:lle 65 mm	443050 65
Pyörityspukkipari Kärkikorkeus 100 mm	443160 100