




Pyörintätarkkuuden mittauslaite, hiottu mittauspinta ilman mittakelloa, Kärkikorkeus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443000 150
GTIN	4030234000305
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:**Mittausjalusta:**

Varustettu hienosäädöllä ja kiinnitysreiällä 8 H7. Poikkivarsi on säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.

Vastakärjet:

siirrettävät. Vasemmassa vastakärjessä kiinteä kärki, oikeassa vastakärjessä liikkuva kärki.

Mittauspenkki:

Hiottu tarkkaan, 2 T-uraa. Vastakärkien (toleranssi H7) tai mittausjalustan kiinnittämiseen.

Tasaisuus: DIN 876/1.**Käyttö:**

Pyörintä- ja tasotarkkuuden mittaukseen sekä yhdensuuntaisuuden ja halkaisijan vertailutarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Mittauspenkki, mittausjalusta Vastakärjet ilman prismoja.

Tekninen kuvaus

Pinolin Ø	22 mm
Pohjalevyn pituus	700 mm
Pohjalevyn leveys	180 mm

Paino	38 kg
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi	±0,01 mm
Pylvään Ø	22 mm
Kärkikorkeus	150 mm
Enimmäiskärkiväli	450 mm
Pylvään korkeus	250 mm
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa	250 mm
Poikkivarren pituus	125 mm
Poikkivarren Ø	16 mm
T-uran leveys H7	12 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti	20 kg
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

Tarvikkeet

Pyörityspukkipari Kärkikorkeus 100 mm	443160 100
Pyörityspukkipari, sääd. korkeus Suurimmalle työkappaleen Ø:lle 65 mm	443050 65