



Tarkkuuskulmamitta, Viivaimen pituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	453800 300
GTIN	4045197294623
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Virheetön lukema. Astearovot ovat helposti luettavissa luupilla suurennetulta. 4×90°:n asteikolta. Kulmaminuutit on myös helppo lukea kromatulta musta-asteikkoiselta mittarummulta. Asteikot molempia mittaussuuntia varten. **Helppokäyttöinen pika-asetus ja hienosäätö minuuttiarvoille. Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 suorakulman 60×90 mm säätämistä varten.

Erikoistarvike:

Puristuspidin nro 453520 (piirrotuslaitteisiin nro 445152 – 445222 kiinnittämistä varten), lisäkulma nro 453600.

Varaosa:

Mittauskisko nro 453510, luuppi nro 453820 koko 2.

Tekninen kuvaus

Viivaimen pituus	300 mm
Lukema	1 kulmamin,
Kierteen nousu	1 astetta
virheraja	± 2 kulmamin.
Mittausalue	360 astetta
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F4
Tuotetyyppi	Kulmamitta

Palvelut

KalibrointiYleiskulmamitta Tyyppi UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Tarvikkeet

Lisäkulma	453600
Varaluuppi kulmamittaan Tyyppi 2	453820 2
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Varakisko, uraleveys 2,5 mm Viivaimen pituus 300 mm	453510 300