

Mahr**Osoitinhakatulkki, jossa kädensija Marameter S, Mittausalue: 100-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, taipumaton kaari, jossa on kahva. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. **Kovametalliset mittauspinnat viistetty edestä liikuttamisen helpottamiseksi.** Kaari on alasimia kapeampi kapeiden urien mittaamista varten. Säädetään mittapalojen avulla. Keskitysohjain voidaan asettaa työkappaleen keskikohtaan.

Hyvä mittaustarkkuus. Laitteen paino on mitattaessa kiinteän karan varassa eikä vaikuta mittaustulokseen.

Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositus: tarkkuusmittakello nro 434674.

Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta. Sivulta ulkoneva kaari suojaa tärähdyksiltä mitattaessa ja laitetta irrotettaessa.

Kuvateksti:

Säädettävä mittauskara.

Säädettävä keskitysohjain.

Alasin yhteydessä tarkkuusmittakelloon.

Käyttö:

Kaikenlaisten lieriömäisten osien mittaukseen. Pikamittauslaitteena työstökoneen yhteydessä ja tuotannonvalvonnassa.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, **sisältää** puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittapalat, mittauslevyt, hienonäyttö nro 434674.

Huomautus:

Mittausalue 500 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 - 150 mm
Mittauspinnan Ø	22 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	3 µm
Mittauspintojen tasomaisuus	0,5 µm
Mittausvoima	15 N
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L9
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki

Palvelut

KalibrointiSäädettävä hakatulkki Tyyppi RL	028730 RL
--------------------------------------------	-----------