

**TNGA 160404, KBN35M, Tyyppi: MET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255659 MET
GTIN	4960664544516
Tuoteluokka	25H

**Kuvaus****Malli:**

**MEGACOAT**-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

Laji: KBN35M

Lastuamissärmän malli: MET

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 180 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 0,3 mm

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissärmän malli	MET
Laji	KBN35M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	TNGA 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	KBN35M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		