


Mahr**Osoittimellinen hakatulkki mittausnoukat, Mittausalue: 0-40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	424906 0-40
GTIN	4059192017743
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Irrotettavat, kovametallivahvisteiset mittausleuat. Kapeiden olakkeiden, keskitysreunojen, akseliolakkeiden, pistoetäisyyksien ja suora- tai vinohampaisten hammaspyörien hammaspaksuuksien määrittämiseen.

Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla.

Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan.

Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. **Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, **sisältää** puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittakello nro 434674. Valujalusta, hienonäytön pidike mittausliikkeen suoralinjaiseen siirtoon, mittauskappaleet.

Tekninen kuvaus

Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	2 µm
----------------------------------	------

Mittausalue	0 - 40 mm
Mittauskärkien liike	2 mm
Mittausvoima	7,5 N
Hammasvälin mitta alkaen moduulista m	0,5
Mittauspinta	12 × 12 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L9
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki

Palvelut

KalibrointiSäädettävä hakatulkki Tyyppi RL	028730 RL
--	-----------