

**Garant****GARANT Master TM -varsikierrejsyn 2xD, AlTiN, UNF: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139737 1/4-28
GTIN	4067263129158
Tuoteluokka	11D

**Kuvaus****Malli:**

TKM-kierrejsyn, **epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen** avulla saavutetaan **tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.**

**Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite** mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.

- **Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.**
- **Enemmän teriä.**
- **Uusimman sukupolven AlTiN-pohjainen HiPIMS-pinnoite.**
- **Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.**
- **Enemmän teriä.**
- **Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.**

**Käyttö:**

**UNF-yleishienokierre ASME-B1.1.**

**Huomautus:**

Muodot HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA

Muoto **HB:** tilaa **nrolla 139737 + 129100 HB**

Muoto **HE:** tilaa **nrolla 139737 + 129100 HE**

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus L <sub>s</sub>	40,8 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5,1 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	28

Kierteen koko	1/4-28 UNF
Kokonaispituus L	64 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierretyyppi	UNF-LH
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Terän pituus l <sub>c</sub>	13,12 mm
HammaslukuZ	4
Kierteennousu	0,907 mm
Kierreprofiili	Täysprofiili
Sarja	Master TM
Pinnoitus	AlTiN
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisjäähdytys	kyllä
Leikkaussuunta	Oikea
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Terien jako	epätasainen
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	220 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 50 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
TOOLOX 33	soveltuu	85 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	soveltuu		

### Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE