

**TNGA 160408, KBN25M, Tyyppi: MET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255662 MET
GTIN	4960664507597
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: MET

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,3 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 180 m/min
Lastuamissärmän malli	MET

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,3 mm
Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	TNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		