

Garant**RNGN 120700, KB7205, Käyttöalue: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	255770 HART
GTIN	4045197511652
Tuoteluokka	21H

Kuvaus

RNGN 120700 HART Lastuamissärmän malli: 0,1 mm × 20°

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,8 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 180 - 250 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 250 m/min

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	Kovametalli
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 250 m/min
Pääkäyttöalue	H
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,8 mm
Lastuamissärmän malli	0,1 mm × 20°
Oheiskäyttö	K
Koneistusehto	jatkuva

Laji	KB7205
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	250 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	RNGN 120700
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
Tuotenimen määrite	KB7205
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	250 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	210 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	190 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	180 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	250 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		