

**VNGA 160408, KBN25M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255682 ME
GTIN	4960664529971
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 200 m/min
Lastuamissärmän malli	ME
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,

Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		