

**VNGA 160408, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255857 GG
GTIN	4960664546688
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 550 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Käyttöalue	GG
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Viiste	T02025
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 550 m/min
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä