

**CNGA 120412, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255810 GG
GTIN	4960664545568
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 550 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Käyttöalue	GG

Viiste	T02025
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 550 m/min
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä