

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNR 95° kääntöterille CN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.

Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.

Vähennä vaihtoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco -järjestelmän kiinnittimiä nro 319001 – 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259025 1
Kynsi	259038 7
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259031 11
Pään pituus L ₁	32 mm

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2025X12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	91 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	259025 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15