



## TDKT 1505PDR, IC810, Tyyppi: GGG



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226579 GGG
GTIN	7291075312720
Tuoteluokka	19A

### Kuvaus

#### Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

#### Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ . Tarkka 90° arvoon  $a_p = 10$  mm saakka.

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 1505PDR IC810
Nirkon säde	0,8 mm
Tyyppi	GGG
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö $f_z$	0,21 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 1505PDR

Malli	PDR
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	240 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		