

**CNMG 120408, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250184 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28A

**Kuvaus**

CNMG 120408 SP4019 Laji: SP4019  
lastunmurtaja: 3J  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min  
Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 40 - 110 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	3J
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	40 - 110 m/min
Syöttö $f$	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Oheiskäyttö	S
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1 - 4 mm
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä