

**Garant****GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132642 M3
GTIN	4069515001670
Tuoteluokka	13V

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma** käyttö **monenlaisissa materiaaleissa**. Optimoitu **kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä** kierteissä. Tehokas **HSS-E terämateriaali**, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä**. **Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Kierteen koko	M3
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	56 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	9 mm
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	2

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	Höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		