

**Garant****GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132642 M8
GTIN	4069515001731
Tuoteluokka	13V

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma** käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu **kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä** kierteissä. Tehokas **HSS-E terämateriaali**, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	24 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteen Ø	8 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Kierteen koko	M8
Pinnoitus	Höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		