

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, G: G1/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137755 G1/4
GTIN	4069515002769
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:**

GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä kierteissä. Tehokas **HSS-E-terämateriaali**, jonka **vanadiinipitoisuus** on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä**. **Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio ☐	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	39,48 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	G1/4
Kierteen Ø	13,16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,337 mm
Alkureiän Ø	11,8 mm
Kierrettä/ tuuma	19

varren Ø D _s	11 mm
Sarja	Vap Tap
Pinnoitus	Höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu