

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137755 G3/8
GTIN	4069515002776
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:**

GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä kierteissä. Tehokas **HSS-E-terämateriaali**, jonka **vanadiinipitoisuus** on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä**. **Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	19
varren Ø D _s	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	16,66 mm
Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen koko	G3/8
Kierteennousu	1,337 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio ☐	9 mm
Sarja	Vap Tap
Pinnoitus	Höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		

Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu