

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135805 M4
GTIN	4069515002226
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Tekninen kuvaus**

varren Ø D _s	4,5 mm
Kierteen Ø	4 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen koko	M4
Alkureiän Ø	3,3 mm
Terien lkm Z	2
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,7 mm
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E

Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

