

**Garant****GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 135805 M5     |
| GTIN         | 4069515002233 |
| Tuoteluokka  | 13V           |

**Kuvaus****Malli:****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Terien lkm Z            | 3        |
| Kierretyyppi            | M        |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H |
| Kokonaispituus L        | 70 mm    |
| Kierteen syvyys         | 15 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 3        |
| Kierteen koko           | M5       |
| Standardi               | DIN 371  |
| Kierteennousu           | 0,8 mm   |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm   |
| Alkureiän Ø             | 4,2 mm   |
| Kierteen Ø              | 5 mm     |
| Lastuava aine           | HSS E    |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Pinnoitus              | höyrytetty                              |
| Kylkikulma             | 60 astetta                              |
| Kierrenormi            | DIN 13                                  |
| Etuviiste              | C                                       |
| Nousukulma             | 40 astetta                              |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjäähdytys          | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3xD pohjareiällä               |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                   |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas             | vihreä                                  |
| Sarja                  | Vap Tap                                 |
| Tuotetyyppi            | Kierretapit                             |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu          | 18 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu          | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 18 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 6 m/min        | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 6 m/min        | M         |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 15 m/min       | N         |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |

