

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320649 4
GTIN	4069515008334
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Kevyt malli kapealla rungolla.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.

**Pidennetty kärki**, kärkikulma 60 / 30°.

Erittäin ohut, lieriömäinen kärkigeometria mahdollistaa parhaan mahdollisen pääsyn tasopinnalle.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa. Soveltuu erityisesti pienten ulkokierteiden valmistukseen suoraan tasopinnalla (tilaa kierteitystyökälulle). Mahdollistaa sisäisten (upotettujen) keskitysvälineiden kiinnittämisen.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen pituus C	38 mm
Työkappaleen paino	680 kg
Hyötypituus B	88 mm

Pienin kärki-Ø 60° A1	10 mm
Kärjen pituus C1	20 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki