


Garant**Sorvauskääntöterä CCGW 060202 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265899 NU
GTIN	4069515008389
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Kaikkien ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien (PMMA, POM, akryyli jne.) yleinen viisteytys (NU).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	MKD
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 060202 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NU
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Laji	MKD
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä