

Garant**Sorvauskääntöterä DCGW 070204 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265921 NU
GTIN	4069515008471
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Kaikkien ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien (PMMA, POM, akryyli jne.) yleinen viisteytys (NU).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Laji	MKD
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissärmän malli	NU
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuava aine	MKD
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 070202 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä