


Garant**Sorvauskääntöterä CCGW 09T304 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265916 NU
GTIN	4069515008457
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Kaikkien ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien (PMMA, POM, akryyli jne.) yleinen viisteytys (NU).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T304 FN
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NU
Lastuava aine	MKD
Laji	MKD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä