


**Garant****Sorvauskääntöterä CCGW 060208 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265905 NU
GTIN	4069515008440
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Kaikkien ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien (PMMA, POM, akryyli jne.) yleinen viisteytys (NU).

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissärmän malli	NU

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T302 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	MKD
Laji	MKD
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä