

Garant**Sorvauskääntöterä DCGW 11T304 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265964 NU
GTIN	4069515008495
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Kaikkien ei-rautametallien ja synteettisten materiaalien (PMMA, POM, akryyli jne.) yleinen viisteytys (NU).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T304 FN
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	MKD

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	NU
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Laji	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä