

**Garant****Sorvauskääntöterä VCGW 110302 FN, MKD****Tilastiedot**

Tilausnumero	265965 NU
GTIN	4069515008501
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 110302 FN
Laji	MKD

Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	NU
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	MKD
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä