

Garant**Sorvauskääntöterä VBGW 160404 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266016 NU
GTIN	4069515008556
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Laji	MKD
Koneistusehto	jatkuva

Lastuava aine	MKD
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160412 FN
Lastuamissärmän malli	NU
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä