



KOMET® UniTurn® pistoporatappi, oikea, L₂ = 40 mm, Ø D_{min} / pistoleveys w: 8/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240174 8/2
GTIN	4047109072527
Tuoteluokka	24S

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.

Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen Ø D _{min}	8 mm
Pistoleveys w	2 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100	12/8, 16/8
Varren Ø d	8 mm
a	7,7 mm
enimmäispistosyvyys t _{max}	2,5 mm
f	3,75 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Hyötypituus	40 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 40 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	145 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	145 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	130 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	S
GG(G)	soveltuu	45 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) Varren Ø d / Porauksen Ø d1 12/8 mm

240100 12/8