

**CCGT 060200, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260070 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	62
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060200
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

