

**Sorvauskääntöterä VNMG 160404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 PR115S
GTIN	4960664035861
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Pääkäyttöalue	S
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,04 - 0,2 mm/kierr,
Laji	PR115S
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä