

Garant**Sorvauskääntöterä DNMG 150608, viimeistelyyn, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250661 HB7020-2
GTIN	4069515016902
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
lastunmurtaja	WSS
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 480 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä