

Garant**Sorvauskääntöterä SNMG 120408, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251144 HB7020-2 |
| GTIN | 4069515017503 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Laji | HB7020-2 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| lastunmurtaja | SS |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120408 |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 160 - 400 m/min |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä