

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 09T304, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250050 HB7010-2
GTIN	4069515015486
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	170 - 500 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7010-2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä