

**Garant****Sorvauskääntöterä DNMG 110408, viimeistelyyn, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250655 HB7020-2
GTIN	4069515016742
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	WSS
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	HB7020-2
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	170 - 480 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä