

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 160612, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250170 HB7010-2
GTIN	4069515016100
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Laji	HB7010-2
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 440 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm

lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä