

Garant**Sorvauskääntöterä WNMG 080412, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252210 HB7010-2
GTIN	4069515019064
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 415 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-2
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä