

Garant**Sorvauskääntöterä DC.T 11T304, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260359 HB7020-2
GTIN	4069515020343
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,07 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7020-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä