

**Garant****Sorvauskääntöterä VC.T 160402, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261370 HB7020-2
GTIN	4069515022415
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	HB7020-2
Syöttö f	0,07 - 0,25 mm/kierr,
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS

ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Pääkäyttöalue	P
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä