

Garant**Sorvauskääntöterä DNMG 150608, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250862 HB7035-2
GTIN	4069515017268
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7035-2
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä