

Garant**Sorvauskääntöterä DNMG 150608, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7130-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min

lastunmurtaja	VG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä