

Garant**Sorvauskääntöterä VNMG 160404, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251802 HB7010-2
GTIN	4069515018227
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7010-2
lastunmurtaja	SM
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 440 m/min

Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä