

Garant**Sorvauskääntöterä SC.T 09T304, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260762 HB7010-2
GTIN	4069515021012
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Laji	HB7010-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä