

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 120408, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250060 HB7035-2
GTIN	4069515015707
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Laji	HB7035-2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Koneistusehto

voimakkaasti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä