

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 120412, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250160 HB7020-2
GTIN	4069515015981
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Laji	HB7020-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 4 mm

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	130 - 370 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä