

**Garant****Sorvauskääntöterä TC.T 16T304, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260986 HB7020-2
GTIN	4069515021692
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 350 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä